





Перв. примен.	022TSM_ZB
Справ. №	
Инв. № подл.	
Изм. №	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	



A (1.5 : 1)



Столик 2TSM-Z благодаря своей оригинальной конструкции прекрасно подходит как для ввода излучения в многомодовые волокна, так и для вывода излучения из указанных волокон. Перемещение по осям X и Y в диапазоне 3мм обеспечивается с помощью прецизионных винтов FAS-A25 или FAS-B25. У столика 2TSM-ZB используются для юстировки винты с круглой головкой, у 2TSM-ZA - винты с потайной головкой. Для закрепления оптоволокна в центре имеется отверстие 6мм или 10мм. Столик имеет отверстие M6 для крепления его к установочным модулям. При возникновении необходимости изменения угла наклона рекомендуется знакомиться с другой конструкцией столика, например, 2TSM-ZB-MMS-B. Изделие изготовлено из дюрала и подвергнуто химическому чернению.

					022TSM_ZB			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Оптический столик	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							0,0	1.5 : 1
Пров.						Лист	Листов	1
Т. контр.						ООО		
Н. контр.						"АВЕСТА-ПРОЕКТ"		
Утв.								