



АВЕСТА

ЛАЗЕРЫ И ОПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Радиочастотный тройник

RF Tee Adapter

Версия 1.1 от 17.04.2025



Описание

Радиочастотный тройник для разветвления сигнала с фотоприемника. Может использоваться для подключения внешней радиочастотной нагрузки (**RF Terminator**) или нескольких измерительных устройств к одному фотоприемнику (необходимо учитывать, что в таком случае входные сопротивления измерительных устройств включаются параллельно)

Стандартный модели

- **RF TeeAdapter-SMA-J/P/J** – SMA-гнездо/вилка/гнездо
- **RF TeeAdapter-BNC-J/P/J** – BNC-гнездо/вилка/гнездо

Информация для заказа

RF TeeAdapter-SMA-J/P/J

Тип тройника:

SMA или **BNC**

Конфигурация:

J/J/J – гнездо/гнездо/гнездо

J/P/J – гнездо/вилка/гнездо

P/J/P – вилка/гнездо/вилка
(только для SMA)

P/P/P – вилка/вилка/вилка
(только для BNC)

Пример: **RF TeeAdapter-SMA-J/J/J** – Радиочастотный SMA разветвитель,
в конфигурации гнездо/гнездо/гнездо

ООО «АВЕСТА»

Россия, 108840, г. Москва г. Троицк, Калужское шоссе д. 50

www.avesta.ru, тел.: +7 (495) 241-00-92, +7 (495) 851-00-78 E-mail: fs@avesta.ru

