





Малый линейный транслятор TSS используется в оптических приборах с ограниченным внутренним пространством и обеспечивает перемещение в одном направлении.

Транслятор выпускается в разных вариантах комплектации:

- С потайным юстировочным винтом FAS-A25 (TSS-A), винт расположен с торца столика.
- С юстировочным винтом с ручкой FAS-B25 (TSS-B), винт расположен с торца столика.
- С микрометрическим винтом MS15-b (TSS-K15), винт расположен с торца столика.

Для монтажа оптических элементов предусмотрены резьбовые отверстия МЗ. Детали корпуса изделия изготовлены из дюраля и подвергнуты химическому чепнению.

\* По спецзаказу возможно исполнение в варианте с бесцветным анодированием.

					TSS-K15			
					Малый линейный	Лит.	Масса	Масштаδ
Изм.	/lucm	№ докум.	Подп.	Дата	Пилый линейный			
Раз	ραδ.				транслятор		0,0	1.5 : 1
Про	в.				mpanemmop			
Т. контр.						Nucm	Листо	в 1
Нач.отд.						000		
Н. контр.						"ABECTA-ΠΡΟΕΚΤ"		
Утв.		·				ADELTA-TIPUENT		