


30-CeEQ




АВЕСТА

ЛАЗЕРЫ И ОПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ


Перв. примен.
Справ. №
A
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.



$\phi 3,5$
установочное отв. на
платформы 30-CeRaT или 30-CeMaT



Посадочное место под
светофильтр 0-4 мм



Держатель прямоугольных фильтров монтируется в куб на вращательную платформу 30-CeRaT или юстируемую платформу 30-CeMaT. Для быстрой смены фильтра используется отжимной механизм.

					30-CeEQ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Держатель прямоугольных фильтров	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							0,0	2:1
Пров.						Лист	Листов	1
Т. контр.						ООО		
Н. контр.						"АВЕСТА-ПРОЕКТ"		
Утв.								